


# Технический паспорт

Угловая секция с возможностью регулировки угла 85 FT

Артикульный номер: 6037225



Угловая секция с возможностью регулировки угла для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 85 мм. Регулируемый угол 0–90°. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно устанавливать как внутри помещения, так и снаружи. Крепежный материал заказывается отдельно.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

## Исходные данные

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный номер           | 6037225                               |
| Тип                         | RB W 830 FT                           |
| Обозначение 1               | Угловая секция                        |
| Обозначение 2               | горизонтальная                        |
| Производитель               | OBO                                   |
| Размер                      | 85x300                                |
| Материал                    | Сталь                                 |
| Поверхность                 | Горячее цинкование методом погружения |
| Стандарт поверхности        | DIN EN ISO 1461                       |
| Минимальная единица продажи | 1                                     |
| Единица расхода             | Шт.                                   |
| Масса                       | 175,5 кг                              |
| Единица веса                | кг/100 шт.                            |


# Технический паспорт

Угловая секция с возможностью регулировки угла 85 FT

Артикульный номер: 6037225



## Размеры



|               |         |
|---------------|---------|
| Ширина        | 300 мм  |
| Высота        | 85 мм   |
| Толщина листа | 1,25 мм |
| Размер B      | 300 мм  |
| Размер L      | 678 мм  |
| Размер R      | 50 мм   |

## Технические характеристики

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Изгиб (угол)                          | регулируемый              |
| Конструкция соединителей              | Встроенный соединитель    |
| Модель                                | Регулируемый угол_в сборе |
| Повышение живучести конструкции       | нет                       |
| Толщина материала пластины дна        | 1,25 мм                   |
| С крышкой                             | нет                       |
| Монтажное отверстие в основании       | да                        |
| Схема расположения отверстий NATO     | нет                       |
| Изменение направления                 | горизонтальный            |
| Нержавеющая сталь, протравленная      | нет                       |
| Боковая перфорация                    | да                        |
| Диапазон рабочих температур макс.     | 120 C                     |
| Диапазон рабочих температур мин.      | -20 C                     |
| Конструкция для больших расстояний    | нет                       |
| Вид соединителя кабеленесущей системы | на винтах/на зажимах      |
| Рекомендованное количество винтов     | 18 Сталь                  |
| Толщина борта                         | 1,25 мм                   |