

Технический паспорт

Круглый проводник из алюминия

Артикульный номер: 5021296



- в соответствии со стандартом DIN EN 62561-2 (ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014);
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305);
- RD 8 ALU: полужесткий (E-AlMgSi0.5 согласно стандарту DIN 48801);
- RD 8 ALU-T: гнущийся (E-AlMgSi0.5 согласно стандарту DIN 48801);
- RD 10 ALU: чистый алюминий (E-Al согласно стандарту DIN 48801);
- AL и ALMgSi: запрещается прокладывать в прямом контакте со штукатуркой, раствором или бетоном, а также в грунте.



Alu Алюминий

Исходные данные

Артикульный номер	5021296
Тип	RD 8-ALU-T 75
Обозначение 1	Круглый провод
Обозначение 2	кольцо 75
Производитель	OBO
Размер	8mm
Материал	Алюминий
Минимальная единица продажи	75
Единица расхода	Метр
Масса	13,5 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Круглый проводник из алюминия

Артикульный номер: 5021296



Размеры



Размер D	8 мм
----------	------

Технические характеристики

Количество отдельных проводов	1
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением	нет
Кольцо стандартного размера (ок. кг)	10
Кольцо стандартного размера (ок. м)	75
Length tolerance ±	5 %
Поперечное сечение	50 мм ²
Свойство материала	weich
Оболочка материала	без