


# Технический паспорт

## Кабельный лоток SKSU 110 FT

Артикульный номер: 6064884



SKSU 110 = Система неперфорированных кабельных лотков для больших нагрузок с высотой боковой стенки 110 мм.  
Кабельный лоток с двух сторон имеет соединительные отверстия.  
Продольные соединители необходимо заказывать отдельно.  
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

|                                                            |                                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный номер                                          | 6064884                               |
| Тип                                                        | SKSU 130 FT                           |
| Обозначение 1                                              | Кабельный лоток SKSU                  |
| Обозначение 2                                              | неперфориров, с перфор соедин-ля      |
| Производитель                                              | OBO                                   |
| Размер                                                     | 110x300x3000                          |
| Цвет                                                       | цинковый                              |
| Материал                                                   | Сталь                                 |
| Поверхность                                                | Горячее цинкование методом погружения |
| Стандарт поверхности                                       | DIN EN ISO 1461                       |
| Минимальная единица продажи                                | 3                                     |
| Единица расхода                                            | Метр                                  |
| Масса                                                      | 694 кг                                |
| Единица веса                                               | кг/100 м                              |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 14,1554 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Метр |


# Технический паспорт

Кабельный лоток SKSU 110 FT

Артикульный номер: 6064884



## Размеры



|               |           |
|---------------|-----------|
| Размер        | 110 x 300 |
| Длина         | 3 000 мм  |
| Длина         | 10 ft     |
| Ширина        | 300 мм    |
| Ширина        | 12 in     |
| Высота        | 110 мм    |
| Высота        | 4 in      |
| Толщина листа | 0,06 in   |
| Толщина листа | 1,5 мм    |
| Размер В      | 300 мм    |



## Технические характеристики

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Конструкция соединителей                       | Без соединителя       |
| Вид крепления монтажной системы                | Пол Потолок Стена     |
| Пригодный для хождения                         | нет                   |
| Повышение живучести конструкции                | нет                   |
| С крышкой                                      | нет                   |
| Монтажное отверстие в основании                | нет                   |
| Схема расположения отверстий НАТО              | нет                   |
| Полезное поперечное сечение                    | 328 см <sup>2</sup>   |
| Полезное поперечное сечение                    | 32800 мм <sup>2</sup> |
| Нержавеющая сталь, протравленная               | нет                   |
| Боковая перфорация                             | нет                   |
| Конструкция для больших расстояний             | нет                   |
| Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 | Тип II                |
| Вид соединителя кабеленесущей системы          | Привинчен             |

# Технический паспорт


## Кабельный лоток SKSU 110 FT

Артикульный номер: 6064884



### Нагрузки

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Используемые расстояния между опорами мин.  | 1,5 м     |
| Используемые расстояния между опорами макс. | 4 м       |
| Расстояние между опорами: 1,5 м.            | 3 кН/м    |
| Расстояние между опорами 1,0 м              | 2,4 кН/м  |
| Расстояние между опорами 2,5 м              | 1,76 кН/м |
| Расстояние между опорами 3,0 м              | 1,2 кН/м  |
| Расстояние между опорами 3,5 м              | 0,84 кН/м |
| Расстояние между опорами 4,0 м              | 0,8 кН/м  |



### Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKSU 110

- 1 Допустимая нагрузка на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в
  - 2 Расстояние между опорами в м
  - 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  - 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной
- Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами