

Технический паспорт

Усиленная кассетная рамка RKFRSL с отверстием для тубуса, номинальный размер R7, из нержавеющей стали



Круглая кассета для больших нагрузок для трубы, номинального размера R7 для монтажа электроустановочных изделий в системах каналов, двойных и пустотных полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях. Класс нагрузки от 2 до 20 кН.

Можно установить до 10 электроустановочных изделий размером 45x45 мм (10 модулей серии Modul 45), с помощью 2 коробок UT3 и 1 коробки UT4.



A2 Нержавеющая сталь

Исходные данные


Артикульный номер	7409466
Тип	RKFR2 7 SL2V2 20
Обозначение 1	Усиленная кассетная рамка
Обозначение 2	для тубуса 20 кН
Производитель	OBO
Размер	Ø275mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	885 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Усиленная кассетная рамка RKFRSL с отверстием для тубуса, номинальный размер R7, из нержавеющей стали



Размеры



Размер h 110 мм

Технические характеристики

Количество встраиваемых устройств	10
Количество монтажных коробок	3
Количество накладок для вывода кабеля	1
Исполнение	круглой формы
Конструкция кабельного вывода	Заглубляемая труба
Уборка пола	влажный
Отсоединяемая крышка	нет
Высота пола макс.	155 мм
Высота пола мин.	105 мм
Подходит для монтажа в двойных полах	да
Подходит для монтажа в пустотных полах	да
Подходит для монтажного основания	350
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	да
Номинальный размер монтажных элементов	R7
Диапазон регулирования макс.	155 мм
Диапазон регулирования мин.	105 мм
Степень защиты (IP) в режиме пользования	IP20
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии	IP44
Коэффициент прочности	IK10
Конструкция для тяжелых нагрузок	да
Класс тяжелых нагрузок	20 kN (OBO SL2)
Тип монтажной системы	UT3 / UT4

Технический паспорт

Усиленная кассетная рамка RKFRSL с отверстием для тубуса, номинальный размер R7, из нержавеющей стали



Технические характеристики

Толщины напольного покрытия | 20 мм