

Технический паспорт

Усиленная ревизионная кассетная рамка RKRSL,
номинальный размер R7, из нержавеющей стали
Артикульный номер: 7409094



Круглая кассета для больших нагрузок, глухая, номинального размера R7 для формирования ревизионного отверстия в системах каналов, двойных и пустотных полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях. Класс нагрузки от 2 до 20кН. Подходит только для гладких напольных покрытий.

Кассета, регулируемая по высоте, для больших нагрузок в виде глухой кассеты, класс нагрузки 2–20 кН, 3-секционная, во внутренних помещениях. Могут быть установлены 2 накладки APMT2 и одна APMT5. Для монтажа 2 универсальных кронштейнов UT3 и одного UT4 для 7 отдельных электроустановочных изделий с переносным кольцом/переносной скобой или 10 изделий Modul 45.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные


Артикульный номер	7409094
Тип	RKR2 7SL2 V2 25
Обозначение 1	Усиленная кассетная рамка
Обозначение 2	глухой 20 кН
Производитель	OBO
Размер	Ø275mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	966 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	20,4004 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Усиленная ревизионная кассетная рамка RKRSL,
номинальный размер R7, из нержавеющей стали
Артикульный номер: 7409094



Размеры



Размер h 109 мм

Технические характеристики

Количество встраиваемых устройств	0
Исполнение	круглой формы
Конструкция кабельного вывода	Без кабельного вывода
Уборка пола	влажный
Отсоединяемая крышка	нет
Высота пола макс.	159 мм
Высота пола мин.	109 мм
Подходит для монтажа в двойных полах	да
Подходит для монтажа в пустотных полах	да
Подходит для монтажного основания	350
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	да
Номинальный размер монтажных элементов	R7
Диапазон регулирования макс.	159 мм
Диапазон регулирования мин.	109 мм
Степень защиты (IP) в режиме пользования	IP00
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии	IP44
Коэффициент прочности	IK10
Конструкция для тяжелых нагрузок	да
Класс тяжелых нагрузок	20 kN (OBO SL2)
Тип монтажной системы	UT3 / UT4
Толщины напольного покрытия	25 мм