Технический паспорт

Кабельный лоток RKS-Magic® 60 A4

Артикульный номер: 6047633



Кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.

Кабельный лоток имеет сплошную боковую перфорацию 7 x 20 мм для установки дополнительных соединительных и монтажных элементов.

Перфорация для прямого подвеса стержня с резьбой имеет диаметр 11 мм.
Общее выравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
Кабельный лоток проверен на сохранение функциональности согласно DIN 4102 часть 12 (ширина лотков 100 – 300 мм).

Конструкция и параметры установки соответствуют действующим сертификатам.

Дополнительную информацию можно найти в каталоге систем противопожарной защиты.

E30 E60 E90

A4	Нержавеющая высококачественная сталь
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные


Артикульный номер	6047633
Тип	RKSM 615 A4
Обозначение 1	Кабельный лоток RKSM
Обозначение 2	с соединителем быстр. монтажа
Производитель	OBO
Размер	60x150x3050
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	172,787 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	9,0527 кг CO2e / 1 Метр

Технический паспорт

Кабельный лоток RKS-Magic® 60 A4

Артикульный номер: 6047633

Размеры



Длина	3 050 мм
Ширина	150 мм
Высота	60 мм
Толщина листа	0,75 мм
Размер B	150 мм
Размер x	50 мм
Размер y	100 мм

Технические характеристики

Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Вид крепления монтажной системы	Пол Потолок Стена
Пригодный для хождения	нет
Перфорация основания	1
Повышение живучести конструкции	да
С крышкой	нет
Монтажное отверстие в основании	да
Схема расположения отверстий NATO	нет
Полезное поперечное сечение	88 см²
Полезное поперечное сечение	8800 мм²
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	да
Конструкция для больших расстояний	нет
Магнитное затухание от влияния экрана без крышки	20 дБ
Магнитное затухание от влияния экрана с крышкой	50 дБ
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537	Тип II
Полезная длина	3000 мм
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием

Технический паспорт

Кабельный лоток RKS-Magic® 60 A4

Артикульный номер: 6047633

Нагрузки

Используемые расстояния между опорами мин.	1 м
Используемые расстояния между опорами макс.	2,5 м
Расстояние между опорами 1,0 м	1,2 кН/м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	0,9 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	0,6 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	0,4 кН/м




Диаграмма нагрузки на кабельный лоток RKSM 60

1. Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в
2. Расстояние между опорами в м
3. Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
4. Схема нагрузки при методе испытания

— Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной

— Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами