

# Технический паспорт

Кабельный лоток RKS-Magic® 60 FS, черный

Артикульный номер: 6048253



Кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Ленточно оцинкованная поверхность, с порошковым покрытием глубокого черного цвета (RAL 9005). Сплошная боковая перфорация 7 x 20 мм для установки дополнительных соединительных и монтажных элементов. С продольной перфорацией 11 мм на дне для прямого подвеса стержня с резьбой. Полезная длина 3000 мм. Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.



St

Сталь

P135

PES135 - Polyester

## Исходные данные

|                                                            |                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Артикульный номер                                          | 6048253                              |
| Тип                                                        | RKSM 620 FSK SW                      |
| Обозначение 1                                              | Кабельный лоток RKSM                 |
| Обозначение 2                                              | с соединителем быстр. монтажа        |
| Производитель                                              | OBO                                  |
| Размер                                                     | 60x200x3050                          |
| Цвет                                                       | черный; RAL 9005                     |
| Материал                                                   | Сталь                                |
| Поверхность                                                | PES135 - Polyester                   |
| Стандарт поверхности                                       |                                      |
| Минимальная единица продажи                                | 6                                    |
| Единица расхода                                            | Метр                                 |
| Масса                                                      | 146,3 кг                             |
| Единица веса                                               | кг/100 м                             |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 4,5363 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Метр |


# Технический паспорт

Кабельный лоток RKS-Magic® 60 FS, черный

Артикульный номер: 6048253



## Размеры



|               |          |
|---------------|----------|
| Размер        | 60 x 200 |
| Длина         | 3 050 мм |
| Ширина        | 200 мм   |
| Высота        | 60 мм    |
| Толщина листа | 0,75 мм  |
| Размер В      | 200 мм   |
| Размер х      | 100 мм   |
| Размер у      | 150 мм   |
| Размер W      | 200 мм   |

## Технические характеристики

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Конструкция соединителей              | Встроенный соединитель  |
| Вид крепления монтажной системы       | Пол Потолок Стена       |
| Пригодный для хождения                | нет                     |
| Повышение живучести конструкции       | да                      |
| С крышкой                             | нет                     |
| Монтажное отверстие в основании       | да                      |
| Схема расположения отверстий NATO     | нет                     |
| Полезное поперечное сечение           | 118 см <sup>2</sup>     |
| Полезное поперечное сечение           | 11800 мм <sup>2</sup>   |
| Нержавеющая сталь, протравленная      | нет                     |
| Боковая перфорация                    | да                      |
| Конструкция для больших расстояний    | нет                     |
| Полезная длина                        | 3000 мм                 |
| Вид соединителя кабеленесущей системы | Крепление защелкиванием |

## Нагрузки

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Используемые расстояния между опорами мин.  | 1 м       |
| Используемые расстояния между опорами макс. | 2,5 м     |
| Расстояние между опорами 1,0 м              | 1,2 кН/м  |
| Расстояние между опорами: 1,5 м.            | 1 кН/м    |
| Расстояние между опорами 1,0 м              | 0,55 кН/м |
| Расстояние между опорами 2,5 м              | 0,4 кН/м  |