

Технический паспорт

Кабельный лоток RKSM

Артикульный номер: 6047657



Кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.

Кабельный лоток имеет сплошную боковую перфорацию 7 x 20 мм для установки дополнительных соединительных и монтажных элементов.

Перфорация для прямого подвеса стержня с резьбой имеет диаметр 11 мм. Общее выравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.

Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Кабельный лоток проверен на сохранение функциональности согласно DIN 4102 часть 12 (ширина лотков 100 – 300 мм).

Конструкция и параметры установки соответствуют действующим сертификатам.

Дополнительную информацию можно найти в каталоге систем противопожарной защиты.



A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6047657
Тип	RKSM 630 A4
Обозначение 1	Кабельный лоток RKSM
Обозначение 2	с соединителем быстр. монтажа
Производитель	OBO
Размер	60x300x3050
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	259,344 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	13,64 кг CO ₂ e / 1 Метр


Технический паспорт

Кабельный лоток RKSM

Артикульный номер: 6047657



Размеры



Длина	3 050 мм
Ширина	300 мм
Высота	60 мм
Толщина листа	0,75 мм
Размер B	300 мм
Размер t	100 мм
Размер x	200 мм
Размер y	250 мм

Технические характеристики

Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Вид крепления монтажной системы	Пол Потолок Стена
Пригодный для хождения	нет
Перфорация основания	1
Повышение живучести конструкции	да
С крышкой	нет
Монтажное отверстие в основании	да
Схема расположения отверстий NATO	нет
Полезное поперечное сечение	178 см ²
Полезное поперечное сечение	17800 мм ²
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	да
Конструкция для больших расстояний	нет
Магнитное затухание от влияния экрана с крышкой	50 дБ
Магнитное затухание от влияния экрана без крышки	20 дБ
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537	Тип II
Полезная длина	3000 мм
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием

Технический паспорт

Кабельный лоток RKSM

Артикульный номер: 6047657



Нагрузки

Используемые расстояния между опорами мин.	1 м
Используемые расстояния между опорами макс.	2,5 м
Расстояние между опорами 1,0 м	1,2 кН/м
Расстояние между опорами 1,5 м.	0,9 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	0,6 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	0,4 кН/м




Диаграмма нагрузки на кабельный лоток RKSM 60

- 1 Допустимая нагрузка на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в
- 2 Расстояние между опорами в м
- 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
- 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной
- Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами