

Технический паспорт

Кабельный лоток RKS-Magic® 60 FS, черный

Артикульный номер: 6048269



Кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Ленточно оцинкованная поверхность, с порошковым покрытием глубокого черного цвета (RAL 9005). Сплошная боковая перфорация 7 x 20 мм для установки дополнительных соединительных и монтажных элементов. С продольной перфорацией 11 мм на дне для прямого подвеса стержня с резьбой. Полезная длина 3000 мм. Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.



St

Сталь

P135

PES135 - Polyester

Исходные данные

Артикульный номер	6048269
Тип	RKSM 640 FSK SW
Обозначение 1	Кабельный лоток RKSM
Обозначение 2	с соединителем быстр. монтажа
Производитель	OBO
Размер	60x400x3050
Цвет	черный; RAL 9005
Материал	Сталь
Поверхность	PES135 - Polyester
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	6
Единица расхода	Метр
Масса	356 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	8,3196 кг CO ₂ e / 1 Метр


Технический паспорт

Кабельный лоток RKS-Magic® 60 FS, черный

Артикульный номер: 6048269



Размеры



Размер	60 x 400
Длина	3 050 мм
Ширина	400 мм
Высота	60 мм
Толщина листа	0,9 мм
Размер В	400 мм
Размер х	300 мм
Размер у	350 мм
Размер W	400 мм

Технические характеристики

Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Вид крепления монтажной системы	Пол Потолок Стена
Повышение живучести конструкции	да
С крышкой	нет
Монтажное отверстие в основании	да
Схема расположения отверстий НАТО	нет
Полезное поперечное сечение	238 см²
Полезное поперечное сечение	23800 мм²
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	да
Конструкция для больших расстояний	нет
Полезная длина	3000 мм
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием

Нагрузки

Используемые расстояния между опорами мин.	1 м
Используемые расстояния между опорами макс.	2,5 м
Расстояние между опорами 1,0 м	2,1 кН/м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	1,35 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	0,8 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	0,6 кН/м