

Технический паспорт

Распределительная коробка Т 250, вставным уплотнителем, с клеммной колодкой
Артикульный номер: 2007444



Кабельная распределительная коробка с клеммной колодкой для соединения кабелей и проводов в помещении и в защищенных зонах вне помещения. Прямоугольная форма с вставными уплотнениями по бокам и штамповкой под отверстия на дне. Подходит для настенного и потолочного монтажа и установки на монтажных листах и для резьбы на дне. С возможностью для внутреннего закрепления и монтажом поверх угловых колпаков. Крышка с быстроразъемным соединением может быть опломбирована. Изготовлено из устойчивых к УФ материалов, не содержащих галогены. Кабельная распределительная коробка согласно DIN EN 60670. Огнестойкость согласно DIN EN 60695-2-11, температура испытания 650 °C. Ударопрочность IK05 согласно DIN EN 50102.



PP/
GF

Полипропилен, армированный стекловолокном

Исходные данные


Артикульный номер	2007444
Тип	T 250 KL
Обозначение 1	Распределительная коробка
Обозначение 2	с клеммником + вводами
Производитель	OBO
Размер	240x190x95
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полипропилен, армированный стекловолокном
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	79,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Распределительная коробка Т 250, вставным уплотнителем, с клеммной колодкой
Артикульный номер: 2007444



Размеры



Длина	240 мм
Ширина	190 мм
Высота	95 мм

Технический паспорт

Распределительная коробка Т 250, вставным уплотнителем, с клеммной колодкой
Артикульный номер: 2007444



Технические характеристики

Подключается в ряд	да
Количество вводов	16
Количество зажимов	5
Способ ввода	Вставной уплотнитель
Способ ввода	Кабель
Вид прохода через корпус	Ступенчатая мембрана, обрезная
Расчетное изоляционное напряжение (Ui)	500 V
Комплектация	Зажим
Крышка	Непрозрачный
Крепление крышки	Привинчен
Ввод сзади	да
Электрические вводы	9 x M257 x M32
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	нет
Трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C
Форма	прямоугольной формы
Повышение живучести конструкции	без
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Усилено стекловолокном	да
Не содержит галогенов	да
Внутренние размеры на просвет	225x173x86 мм
С экранированием	нет
С крышкой	да
Вид монтажа	Настенный/потолочный монтаж
Номинальное сечение мин.	25 мм ²
Номинальное напряжение	500 V
Пломбируемая	да
Вид защиты	IP66
Коэффициент прочности	IK05
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C
Стойкий к атмосферным воздействиям	нет