

Технический паспорт

Настенная и потолочная скоба TP

Артикульный номер: 6365981



Настенная / потолочная скоба TP с прижимными планками для безболтового крепления проволочных лотков. Если скоба крепится непосредственно к стене или потолку, то для стабильности конструкции всегда необходимо использовать распорку DS 4.

Максимальная высота боковой стенки кабеленесущей системы составляет 60 мм.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6365981
Тип	TPDG 245 FT
Обозначение 1	Настенная / потолочная скоба
Обозначение 2	для проволочного лотка
Производитель	OBO
Размер	B245mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Шт.
Масса	70 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,4808 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Настенная и потолочная скоба TP

Артикульный номер: 6365981



Размеры



Длина	175 мм
Ширина	245 мм
Высота	60 мм
Размер B	245 мм
Размер L	150 мм

Технические характеристики

Исполнение	Навесная скоба (C-скоба)
Сила F в кН при крепл. к потолку	0,8 кН
F в кН, стена	0,87 кН
Повышение живучести конструкции	нет
для ширины макс.	200 мм
для ширины мин.	200
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	нет
Подходит для ширины лотков/проводов	200 мм

Технический паспорт

Настенная и потолочная скоба TP

Артикульный номер: 6365981



Нагрузки





Диаграмма нагрузки на потолочную скобу TPDG

- 1 Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
- 2 Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
- Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)

Значения нагрузки на дюбели для настенной / потолочной скобы TPDG



Настенное крепление	Максимальная нагрузка [кН]				
	Длина кронштейна [мм]				
Тип дюбеля	145	245	345	445	545
BZ3 8 x 95/0-40	0,56	0,53	0,50	0,47	0,44
BZ3 10 x 90/0-30	1,03	0,96	0,68	0,54	0,35

Максимальная нагрузка F общ. = вес кабеля + кабельного лотка + потолочной скобы. Данные о максимально допустимой нагрузке многократно увеличиваются при монтаже в бетоне без трещин. Данные значения действительны для бетона класса прочности C20/25.