


# Технический паспорт

## Крестообразное ответвление 35 FT

Артикульный номер: 7027401



Крестообразное ответвление для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 35 мм. Резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек М6. Можно устанавливать как внутри помещения, так и снаружи. Крепежный материал заказывается отдельно.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный номер           | 7027401                               |
| Тип                         | RK 310 FT                             |
| Обозначение 1               | Крестообразная секция                 |
| Обозначение 2               | для кабельного лотка                  |
| Производитель               | OBO                                   |
| Размер                      | 35x100                                |
| Материал                    | Сталь                                 |
| Поверхность                 | Горячее цинкование методом погружения |
| Стандарт поверхности        | DIN EN ISO 1461                       |
| Минимальная единица продажи | 1                                     |
| Единица расхода             | Шт.                                   |
| Масса                       | 67,3 кг                               |
| Единица веса                | кг/100 шт.                            |


# Технический паспорт

## Крестообразное ответвление 35 FT



Артикульный номер: 7027401

### Размеры



|               |        |
|---------------|--------|
| Ширина        | 100 мм |
| Высота        | 35 мм  |
| Толщина листа | 0,8 мм |
| Размер B      | 100 мм |
| Размер R      | 50 мм  |

### Технические характеристики

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Конструкция соединителей              | Встроенный соединитель |
| Повышение живучести конструкции       | нет                    |
| Толщина материала пластины дна        | 0,8 мм                 |
| Схема расположения отверстий NATO     | нет                    |
| Нержавеющая сталь, протравленная      | нет                    |
| Диапазон рабочих температур макс.     | 120 C                  |
| Диапазон рабочих температур мин.      | -20 C                  |
| Конструкция для больших расстояний    | нет                    |
| Вид соединителя кабеленесущей системы | Привинчен              |
| Рекомендованное количество винтов     | 12 Сталь               |
| Толщина борта                         | 1,25 мм                |