

Технический паспорт

Напольный лючок UDHOME4, с 2 монтажными коробками MT3, для свободной комплектации, из нержавеющей стали



Квадратный лючок для установки в стяжке и в пустотном полу с сухим типом уборки в помещениях. Корпус с отверстиями для ввода труб (M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор. Минимальная монтажная глубина составляет 95 мм, диапазон регулирования по высоте + 30 мм.

В комплект поставки входят 2 монтажные коробки MT3 45 2-1 и одна тройная розетка с заземляющим контактом. Могут быть установлены до трех дополнительных изделий размером 45x45 мм серии Modul 45. Видимые поверхности из нержавеющей стали.



VA

Нержавеющая сталь

Исходные данные


Артикульный номер	7427216
Тип	UDHOME4 2V UT V
Обозначение 1	Напольный лючок укомплектов.
Обозначение 2	с тройной розеткой VDE
Производитель	OBO
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	шт.
Масса	413 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт




Напольный лючок UDHOME4, с 2 монтажными коробками MT3, для свободной комплектации, из нержавеющей стали



Размеры



Длина	202 мм
Ширина	202 мм



Технический паспорт

Напольный лючок UDHOME4, с 2 монтажными коробками MT3, для свободной комплектации, из нержавеющей стали



Технические характеристики

Количество монтажных коробок	2
Исполнение	квадратные
Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Комплектация	2 UT3, тройная розетка VDE
Защитная рамка напольного покрытия	нет
Конструкция крышки	Углубление для напольного покрытия
Толщины стяжки макс.	110 мм
Толщины стяжки мин.	95 мм
Высота пола макс.	125 мм
Высота пола мин.	95 мм
Подходит для монтажа в двойных полах	нет
Подходит для монтажа в пустотных полах	да
Подходит для полов с влажным типом уборки	нет
Подходит для канала, прокладываемого под полом	нет
Длина, наружный размер	199 мм
Длина, монтажный размер	202 мм
С выемкой напольного покрытия	да
Диапазон регулирования макс.	125 мм
Диапазон регулирования мин.	95 мм
Степень защиты (IP) в режиме пользования	IP20
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии	IP40
Коэффициент прочности	IK10
Механизм открывания	Ручка