


# Технический паспорт

## Т-образная секция 85 FS

Артикульный номер: 6038212



Т-образная секция для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 85 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек М6. Можно использовать в помещении. Крепежный материал заказывается отдельно.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Артикульный номер           | 6038212                        |
| Тип                         | RT 820 FS                      |
| Обозначение 1               | Т-образная секция              |
| Обозначение 2               | для горизонт. кабельного лотка |
| Производитель               | OBO                            |
| Размер                      | 85x200                         |
| Материал                    | Сталь                          |
| Поверхность                 | оцинкован конвейерным методом  |
| Стандарт поверхности        | DIN EN 10346                   |
| Минимальная единица продажи | 1                              |
| Единица расхода             | Шт.                            |
| Масса                       | 142,5 кг                       |
| Единица веса                | кг/100 шт.                     |


# Технический паспорт

## Т-образная секция 85 FS

Артикульный номер: 6038212



### Размеры



|               |        |
|---------------|--------|
| Ширина        | 200 мм |
| Высота        | 85 мм  |
| Толщина листа | 0,8 мм |
| Размер В      | 200 мм |

### Технические характеристики

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Конструкция соединителей              | Встроенный соединитель |
| Повышение живучести конструкции       | нет                    |
| Схема расположения отверстий NATO     | нет                    |
| Нержавеющая сталь, протравленная      | нет                    |
| Диапазон рабочих температур макс.     | 120 C                  |
| Диапазон рабочих температур мин.      | -20 C                  |
| Конструкция для больших расстояний    | нет                    |
| Вид соединителя кабеленесущей системы | на винтах/на зажимах   |
| Рекомендованное количество винтов     | 24 Сталь               |
| Толщина борта                         | 1,25 мм                |