


Технический паспорт

Монтажное основание UGD250-3 с отверстием для
прямоугольного лючка, для стяжки высотой 70-125 мм
Артикульный номер: 7410087



Монтажное основание с крышкой и заглушкой для кабельных каналов скрытой установки в стяжке. Для установки монтажных лючков. Верхнюю часть монтажного основания можно плавно выравнивать на номинальной высоте стяжки (возможно быстрое выравнивание), верхняя плоскость монтажного основания должна быть заподлицо (вровень) со стяжкой. Благодаря звукоизоляционным свойствам и системным аксессуарам монтажное основание можно использовать для тяжелых условий эксплуатации.

Боковые стенки позволяют установить канал 190 и 250 мм.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные


Артикульный номер	7410087
Тип	UGD 250-3 9
Обозначение 1	Монтажное основание
Обозначение 2	250-3 для GES9
Производитель	OBO
Размер	410x367x70
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	580 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Монтажное основание UGD250-3 с отверстием для
прямоугольного лючка, для стяжки высотой 70-125 мм
Артикульный номер: 7410087



Размеры



Размер a	244 мм
Размер A	367 мм
Размер B	410 мм
Размер b	244 мм

Технические характеристики

Плита настила	да
Утапливаемый вровень с полом	да
Возможность монтажа уплотнения	да
Монтажное отверстие для напольного бокса	нет
Отверстие для монтажного элемента	квадратные
Отсоединяемая крышка	да
Толщины стяжки макс.	125 мм
Толщины стяжки мин.	70 мм
для крепления труб	нет
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	да
Подходит для канала, прокладываемого под полом	нет
Монтажное пространство макс.	11,63 дм³
Монтажное пространство мин.	6,09 дм³
Ширина короба макс.	250 мм
Ширина короба мин.	190 мм
Высота канала макс.	48 мм
Высота канала мин.	28 мм
Минимальная высота стяжки	70
Номинальный размер лючка	250 мм
Номинальный размер монтажных элементов	9
Диапазон регулирования макс.	125 мм
Диапазон регулирования мин.	70 мм