

Технический паспорт

Дуга трубы из нержавеющей стали V4A

Артикульный номер: 2046763



Дуга 90° с муфтами для электромонтажных труб согласно EN 61386-1.

С внутренней стенкой без заусенцев.



A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	2046763
Тип	SB32W A4
Обозначение 1	Дуга из нерж. стали
Обозначение 2	без резьбы
Производитель	OBO
Размер	Ø32mm
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	42 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	2,4714 кг CO ₂ е / 1 Шт.


Технический паспорт

Дуга трубы из нержавеющей стали V4A

Артикульный номер: 2046763



Размеры



Размер A	40 мм
Размер B	254 мм
Размер D	34,7 мм
Размер d	32,2 мм
Размер l	35 мм
Размер m (мм)	M32
Размер R	150 мм
Размер t	1,25 мм

Технические характеристики

Исполнение	Без резьбы
Гибкость	нет
Для номинального диаметра трубы	32 мм
Не содержит галогенов	нет
С инспекционным отверстием и крышкой	нет
С муфтой	да
Сатинированная поверхность	да
Полированная поверхность	нет
Диапазон рабочих температур макс.	400 C
Диапазон рабочих температур мин.	-45 C
Угол дуги	90 °
Двухсекционный	нет