

Технический паспорт

Дуга из металла с резьбой, гальваническое цинкование

Артикульный номер: 2046778



Дуга 90° для электромонтажных труб согласно EN 61386-1 с резьбовыми концами в соответствии с DIN EN 60423. С внутренней стенкой без заусенцев.

На дугу предварительно уже накручена соединительная муфта.



St

Сталь

G

гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	2046778
Тип	SBNM16 G
Обозначение 1	Стальная дуга с резьбой
Обозначение 2	с резьбовой муфтой
Производитель	OBO
Размер	M16x1,5
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	15
Единица расхода	Шт.
Масса	10,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,3759 кг CO ₂ / 1 Шт.


Технический паспорт

Дуга из металла с резьбой, гальваническое цинкование

Артикульный номер: 2046778



Размеры



Размер A	45 мм
Размер B	103 мм
Размер D	16 мм
Размер I	13 мм
Размер m (мм)	M16
Размер R	50 мм
Размер t	1,4 мм

Технические характеристики

Исполнение	Резьба
Гибкость	нет
Для номинального диаметра трубы	16 мм
Резьба	M16x1,5
Не содержит галогенов	нет
С инспекционным отверстием и крышкой	нет
С муфтой	да
Сатирированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет
Угол дуги	90 °
Двухсекционный	нет