

Технический паспорт

Подвесная стойка US 7 FT

Артикульный номер: 6342357



Подвесная стойка (U-образный профиль) размером 50 x 30 мм с приваренной траверсой.

Для крепления на горизонтальных бетонных перекрытиях и стальных балках. При применении кронштейна шириной 400 мм или при монтаже кронштейна на конце подвесной стойки рекомендуется использовать распорку тип DSK 25.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6342357
Тип	US 3 K 50 FT
Обозначение 1	Подвесная стойка
Обозначение 2	с приваренной траверсой
Производитель	OBO
Размер	50x30x500
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	92,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Подвесная стойка US 7 FT

Артикульный номер: 6342357



Размеры



Длина	500 мм
Длина	1,64 ft
Ширина	50 мм
Высота	30 мм
Толщина листа	0,08 in
Размер L	500 мм

Технические характеристики

Исполнение	U-образный профиль
Длина кронштейна 200	2,7 кН
Длина кронштейна 400	1,5 кН
Повышение живучести конструкции	да
Прочность материала	2 мм
Макс. тяговая нагрузка	5 кН
С зубцами	нет

Технический паспорт

Подвесная стойка US 7 FT

Артикульный номер: 6342357



Нагрузки




Диаграмма нагрузки на U-образную стойку US 3 K

- 1 Прогиб конца подвесной стойки при допустимой нагрузке на кронштейн
 - 2 Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
 - 3 Длина кронштейна в мм
- Кривая нагрузки на подвесные стойки длиной (в мм)

Значения нагрузки на дюбели для подвески US 3 K



Односторонняя нагрузка

Тип дюбеля	Максимальная нагрузка [кН]			
	Ширина кронштейна [мм]			
	110	210	310	410
BZ-U 8-10-21/75	2	1,5	1,15	0,9
BZ-U 10-10-30/90	3,5	2,7	2	1,75

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing $a_i = 10$ cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).