

Технический паспорт

Усиленный проволочный лоток SGR 105 A2

Артикульный номер: 6003623



Проволочный лоток из стальной проволоки, соединенной точечной сваркой, с боковыми стенками высотой 105 мм.
Размер ячеек составляет 50 x 100 мм.



Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6003623
Тип	SGR 105 150 A2
Обозначение 1	Проволочный лоток SGR
Производитель	OBO
Размер	105x150x3000
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	264 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	13,4126 кг CO2e / 1 Метр


Технический паспорт

Усиленный проволочный лоток SGR 105 A2


Артикульный номер: 6003623



Размеры



Длина	3 000 мм
Ширина	150 мм
Ширина	5,91 in
Высота	105 мм
Высота	4,13 in
Размер В	150 мм



Технические характеристики

Конструкция соединителей	Без соединителя
Вид крепления монтажной системы	Потолок Стена
Встроенная перегородка	без
Полезное поперечное сечение	130 см ²
Полезное поперечное сечение	13000 мм ²
Форма профиля	U-образная форма
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537	Тип II
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен

Технический паспорт

Усиленный проволочный лоток SGR 105 A2



Артикульный номер: 6003623

Нагрузки

Используемые расстояния между опорами мин.	1 м
Используемые расстояния между опорами макс.	4 м
Расстояние между опорами 1,0 м	3,1 кН/м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	1,75 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	1,15 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	0,79 кН/м
Расстояние между опорами 3,0 м	0,6 кН/м
Расстояние между опорами 3,5 м	0,5 кН/м
Расстояние между опорами 4,0 м	0,4 кН/м

Диаграмма нагрузки на проволочный лоток типа SGR 105

