

Технический паспорт

Подвесная стойка US 5

Артикульный номер: 6341233



Подвеска (U-профиль) с приваренной горизонтальной пластиной в верхней части конструкции.

Для крепления на горизонтальных бетонных перекрытиях и стальных балках. При применении кронштейна шириной 400 мм или при монтаже кронштейна на конце подвесной стойки рекомендуется использовать распорку DSK 45.



A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6341233
Тип	US 5 K 80 A4
Обозначение 1	Подвесная стойка
Обозначение 2	с приваренной траверсой
Производитель	ОВО
Размер	50x50x800
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	255 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	13,554 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Подвесная стойка US 5

Артикульный номер: 6341233

OBO
BETTERMANN

Размеры



Длина	800 мм
Ширина	50 мм
Высота	50 мм

Технические характеристики

Исполнение	U-образный профиль
Длина кронштейна 200	5,75 кН
Длина кронштейна 400	3,1 кН
Длина кронштейна 600	2,2 кН
Повышение живучести конструкции	нет
Прочность материала	2,5 мм
Макс. тяговая нагрузка	10 кН

Технический паспорт

Подвесная стойка US 5

Артикульный номер: 6341233

OBO
BETTERMANN

Нагрузки




Диаграмма нагрузки на U-образную стойку типа US 5 K VA

- 1 Прогиб конца подвесной стойки при допустимой нагрузке на кронштейн
- 2 Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
- 3 Длина кронштейна в мм

— Кривая нагрузки на подвесные стойки длиной (в мм)

Значения нагрузки на дюбели для подвески US 5 K

Односторонняя нагрузка

Дюбель	Максимальная нагрузка [кН]			
	Ширина кронштейна [мм]			
BZ3 10 x 90/0-30	110	210	310	410
BZ3 12 x 110/0-35	4,31	3,18	2,51	2,06
	5,82	4,29	3,39	2,77

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing $a_i = 10$ cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).