

# Технический паспорт

## Усиленный проволочный лоток SGR 55 A2

Артикульный номер: 6000913



Проволочный лоток из стальной проволоки, соединенной точечной сваркой, с боковыми стенками высотой 55 мм.  
Размер ячеек составляет 50 x 100 мм.  
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.



**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

**2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

|                                                            |                                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный номер                                          | 6000913                               |
| Тип                                                        | SGR 55 150 A2                         |
| Обозначение 1                                              | Проволочный лоток SGR                 |
| Производитель                                              | OBO                                   |
| Размер                                                     | 55x150x3000                           |
| Цвет                                                       | цвета нержавеющей стали               |
| Материал                                                   | Нержавеющая сталь 1.4301 (304)        |
| Поверхность                                                | без обработки, дообработанный         |
| Стандарт поверхности                                       |                                       |
| Минимальная единица продажи                                | 3                                     |
| Единица расхода                                            | Метр                                  |
| Масса                                                      | 198 кг                                |
| Единица веса                                               | кг/100 м                              |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 10,1006 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Метр |


# Технический паспорт

## Усиленный проволочный лоток SGR 55 A2


Артикульный номер: 6000913



### Размеры



|          |          |
|----------|----------|
| Длина    | 3 000 мм |
| Ширина   | 150 мм   |
| Ширина   | 5,91 in  |
| Высота   | 55 мм    |
| Высота   | 2,17 in  |
| Размер B | 150 мм   |



### Технические характеристики

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Конструкция соединителей                       | Без соединителя      |
| Вид крепления монтажной системы                | Потолок Стена        |
| Полезное поперечное сечение                    | 63 см <sup>2</sup>   |
| Полезное поперечное сечение                    | 6300 мм <sup>2</sup> |
| Форма профиля                                  | U-образная форма     |
| Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 | Тип II               |
| Вид соединителя кабеленесущей системы          | Привинчен            |

# Технический паспорт

## Усиленный проволочный лоток SGR 55 A2


Артикульный номер: 6000913



### Нагрузки

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Используемые расстояния между опорами мин.  | 1 м       |
| Используемые расстояния между опорами макс. | 3 м       |
| Расстояние между опорами 1,0 м              | 2 кН/м    |
| Расстояние между опорами 1,5 м.             | 1,15 кН/м |
| Расстояние между опорами 1,0 м              | 0,75 кН/м |
| Расстояние между опорами 2,5 м              | 0,5 кН/м  |
| Расстояние между опорами 3,0 м              | 0,4 кН/м  |

### Диаграмма нагрузки на проволочный лоток типа SGR 55



- 1 Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в
  - 2 Расстояние между опорами в м
  - 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  - 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной
  - Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами