
Технический паспорт

Протяжная и ответвительная коробка UZD250-4 R

Артикульный номер: 7410026



Монтажная коробка UZD250-4 R с боковыми стенками из стального листа. Для установки монтажных элементов в монтажной крышке (заказываются отдельно). Возможно плавное быстрое выравнивание до номинальной высоты стяжки 80 Стяжка может быть выполнена заподлицо с компенсационным краем стяжки. После укладки стяжки возможно обеспечение звукоизоляции; при наличии системных принадлежностей может применяться при высоких нагрузках. Ввод кабелей и проводов через вводы для труб. Ввод для труб с каждой стороны, рассчитан на 6 электромонтажных труб диаметром M20, M25 и M32.

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные


Артикульный номер	7410026
Тип	UZD250-4 R
Обозначение 1	Монтажное основание
Обозначение 2	для труб
Производитель	OBO
Размер	400x380x80
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	466 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	22,1564 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Протяжная и ответвительная коробка UZD250-4 R

Артикульный номер: 7410026

Размеры



Длина	380 мм
Ширина	400 мм
Высота	80 мм
Размер a	262 мм
Размер A	380 мм
Размер B	400 мм
Размер b	283 мм

Технические характеристики

Количество встраиваемых устройств	1
Плита настила	да
Конструкция крышки	Универсальное исполнение
Возможность монтажа уплотнения	да
Монтажное отверстие для напольного бокса	нет
Отверстие для монтажного элемента	квадратные
Отсоединяемая крышка	да
Толщины стяжки макс.	160 мм
Толщины стяжки мин.	80 мм
для крепления труб	да
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	нет
Подходит для канала, прокладываемого под полом	нет
Минимальная высота стяжки	80
Номинальный размер лючка	250 мм
Диапазон регулирования макс.	160 мм
Диапазон регулирования мин.	80 мм
Соответствует требованиям Директивы ROHS	самостоятельный
Степень защиты (IP) в режиме пользования	IP20