

Технический паспорт

Кабельный ввод с резьбой PG

Артикульный номер: 2085690



Кабельный ввод с большим диапазоном плотности, а также разгрузкой от натяжения и защитой от сильного перекручивания, с резьбой подключения Pg согласно DIN 40430, зажим из полиамида, уплотнительное кольцо из хлоропрена/нитрилового каучука, с уплотнительным кольцом, предварительно установленным на резьбе.

степень защиты IP68 при давлении в 5 бар в течение 1 ч, проверено согласно DIN EN 62444.

Длина резьбы разъема "нормальная", согласно DIN 46320.

* Цены согласно котировке DEL.



Латунь



никелированный

Исходные данные

Артикульный номер	2085690
Тип	V-TEC PG42 MS
Обозначение 1	Кабельный ввод
Производитель	OBO
Размер	PG42
Материал	латунный
Поверхность	Никелированный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Шт.
Масса	23,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,8629 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Кабельный ввод с резьбой PG

Артикульный номер: 2085690



Размеры



Размер E	61 мм
Размер L макс.	52 мм
Размер L1 мм	10 мм
Размер L2	6 мм
Размер L3	31 мм

Технические характеристики

Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
Исполнение	прямой
защита от прогибания	нет
Диапазон плотности D макс.	38 мм
Диапазон плотности D мин.	24 мм
взрывозащищенный	нет
Кабельный ввод для плоского кабеля	нет
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Резьба	Pg 42
Вид резьбы	PG
Длина резьбы	10 мм
Номинальный размер метрической резьбы	42
Усилено стекловолокном	нет
Не содержит галогенов	нет
Универсальное уплотнение	нет
С контргайкой	нет
Ударопрочность	нет
Размер под ключ	57
Вид защиты	IP68
Разъемное болтовое соединение	нет
Диапазон рабочих температур макс.	100 C
Диапазон рабочих температур мин.	-20 C

Технический паспорт

Кабельный ввод с резьбой PG

Артикульный номер: 2085690



Технические характеристики

Разгрузка от натяжения и защита от прокручивания D2 макс.	38 мм
Разгрузка от натяжения и защита от прокручивания D2 мин.	26 мм
Возможность разгрузки от усилий натяжения	да