

Технический паспорт

УЗИП V10 3-полюсный + NPE 320V

Артикульный номер: 5094924



V 10-C/...: Разрядник для защиты от перенапряжения тип 2+3 (класс C+D) в соответствии с ГОСТ IEC 61643-11-2013 (VDE 0675 часть 6-11) для защиты от перенапряжений согласно DIN VDE 0100 часть 443

- Блок в сборе, состоящий из основания и вставки, собран и готов к подключению
- Подходит для сетей TN-S и TT
- с термическим и динамическим предохранителем, с оптической индикацией неисправностей;
- высокая электрическая проводимость и длительный срок службы.
- Промаркированные соединения


Применение: жилые дома, частные дома.



Исходные данные

Артикульный номер	5094924
Тип	V10-C 3+NPE-320
Обозначение 1	Разрядник перенапряжения V10
Обозначение 2	Исполнение 3+ 1
Производитель	OBO
Размер	320V
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	39 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	1,9841 кг CO2e / 1 Шт.

Размеры



Технический паспорт

УЗИП V10 3-полюсный + NPE 320V

Артикульный номер: 5094924



Технические характеристики

Импульсный ток (8/20) [всего]	40 кА
Время срабатывания	<25 нс
Продувающий	нет
Исполнение	3+NPE
Исполнение	3+N/PE
Монтажная ширина в единицах шкалы (TE, 17,5 мм)	4
Рабочая температура, макс.	80 C
Рабочая температура, мин.	-40 C
Дистанционная сигнализация	нет
Максимальное длительное напряжение AC	320 V
Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс.	35 мм ²
Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин.	2,5 мм ²
Переход от зоны молниезащиты	1→3
Максимальный ток предохранителя	125
Максимальный ток предохранителя	125 A
Максимальный импульсный ток (8/20)	20 кА
Вид монтажа	DIN-рейка 35 мм
Номинальный импульсный ток (8/20)	10 кА
Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N]	10 кА
Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [N–PE]	30 кА
Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц)	320 V
Топография сети	прочее
Конфигурация сети TN	да
Конфигурация сети TN-C-S	да
Конфигурация сети TN-S	да
Конфигурация сети TT	да
Класс проверки, тип 2	да
Вид защиты	IP20
Уровень защиты	≤1,2 кВ
Сигнализация на приборе	оптический
SPD согласно EN 61643-11	Тип 2+3
SPD согласно IEC 61643-1	класс II+III
Диапазон рабочих температур макс.	80 C
Диапазон рабочих температур мин.	-40 C