


# Технический паспорт

## Кабельный листовой лоток SKS 110 FT

Артикульный номер: 6061621



SKS 110 = Система перфорированных листовых лотков для больших нагрузок с высотой боковой стенки 110 мм.  
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный номер           | 6061621                               |
| Обозначение 1               | Кабельный лоток SKS                   |
| Обозначение 2               | с перфорацией                         |
| Производитель               | OBO                                   |
| Размер                      | 110x200x3000                          |
| Материал                    | Сталь                                 |
| Поверхность                 | Горячее цинкование методом погружения |
| Стандарт поверхности        | DIN EN ISO 1461                       |
| Минимальная единица продажи | 3                                     |
| Единица расхода             | Метр                                  |
| Масса                       | 494 кг                                |
| Единица веса                | кг/100 м                              |


# Технический паспорт

## Кабельный листовый лоток SKS 110 FT

Артикульный номер: 6061621



### Размеры



|               |           |
|---------------|-----------|
| Размер        | 110 x 200 |
| Длина         | 3 000 мм  |
| Длина         | 10 ft     |
| Ширина        | 200 мм    |
| Ширина        | 8 in      |
| Высота        | 110 мм    |
| Высота        | 4 in      |
| Толщина листа | 0,06 in   |
| Толщина листа | 1,5 мм    |
| Maß W         | 200 мм    |

### Технические характеристики

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Конструкция соединителей                       | Без соединителя       |
| Вид крепления монтажной системы                | Пол Потолок Стена     |
| Пригодный для хождения                         | нет                   |
| Повышение живучести конструкции                | нет                   |
| С крышкой                                      | нет                   |
| Монтажное отверстие в основании                | да                    |
| Схема расположения отверстий NATO              | нет                   |
| Полезное поперечное сечение                    | 218 см <sup>2</sup>   |
| Полезное поперечное сечение                    | 21800 мм <sup>2</sup> |
| Нержавеющая сталь, протравленная               | нет                   |
| Боковая перфорация                             | да                    |
| Конструкция для больших расстояний             | нет                   |
| Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 | Тип II                |
| Вид соединителя кабеленесущей системы          | Привинчен             |

