


# Технический паспорт

## Элемент вертикального регулируемого угла 110 FT

Артикульный номер: 6225536



Шарнирный соединитель с приваренными перекладинами, для всех кабельных лотков лестничного типа с боковой стенкой высотой 110 мм.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный номер           | 6225536                               |
| Тип                         | SLGBE 1145 FT                         |
| Обозначение 1               | Элемент вертик регулир угла           |
| Обозначение 2               | д.каб лотк лестн типа                 |
| Производитель               | OBO                                   |
| Размер                      | 110x450                               |
| Цвет                        | цинковый                              |
| Материал                    | Сталь                                 |
| Поверхность                 | Горячее цинкование методом погружения |
| Стандарт поверхности        | DIN EN ISO 1461                       |
| Минимальная единица продажи | 1                                     |
| Единица расхода             | Шт.                                   |
| Масса                       | 220,2 кг                              |
| Единица веса                | кг/100 шт.                            |


# Технический паспорт

## Элемент вертикального регулируемого угла 110 FT

Артикульный номер: 6225536



### Размеры



|          |        |
|----------|--------|
| Ширина   | 450 мм |
| Высота   | 110 мм |
| Размер B | 450 мм |
| Размер R | 450 мм |

### Технические характеристики

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Изгиб (угол)                       | регулируемый                       |
| Конструкция перекладин             | Профиль перфорированный            |
| Конструкция бокового профиля       | Плоский профиль                    |
| Конструкция соединителей           | Встроенный соединитель             |
| Повышение живучести конструкции    | нет                                |
| Изменение направления              | вертикальный восходящий/нисходящий |
| Нержавеющая сталь, протравленная   | нет                                |
| Конец шарнира                      | да                                 |
| Боковая перфорация                 | нет                                |
| Конструкция для больших расстояний | нет                                |
| Толщина борта                      | 2 мм                               |