

Технический паспорт

Вертикальный кабельный лоток лестничного типа SLL 60, для средних нагрузок, 6 м, FS
Артикульный номер: 6010624



Кабельный лоток лестничного типа с высотой боковой стенки 60 мм, с С-образными перекладинами.
Крепление к стене осуществляется напрямую или с помощью настенной скобы WB 30/75. Размер шлица составляет 18 мм, применяется зажимная скоба 2056/U.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные


Артикульный номер	6010624
Тип	SLL 640 CPS 4 FS
Обозначение 1	Верт. кабел. лоток лестн. типа
Обозначение 2	для средних нагрузок, CPS
Производитель	OBO
Размер	60x400x6000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	6
Единица расхода	Метр
Масса	326,933 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	7,8022 кг CO ₂ e / 1 Метр

Технический паспорт

Вертикальный кабельный лоток лестничного типа SLL 60, для средних нагрузок, 6 м, FS
Артикульный номер: 6010624



Размеры



Длина	6 000 мм
Ширина	400 мм
Высота	60 мм
Размер В	400 мм
Размер шлица, перекладина	18,00

Технические характеристики

Конструкция боковой стенки	Плоский профиль
Конструкция перекладин	Профиль перфорированный
Повышение живучести конструкции	нет
Полезное поперечное сечение	152 см ²
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	да
Расстояние между перекладинами	600 мм
Толщина борта	1,5 мм