

Технический паспорт

Вертикальный кабельный лоток лестничного типа SLL 60, для средних нагрузок, 6 м, FS
Артикульный номер: 6010626



Кабельный лоток лестничного типа с высотой боковой стенки 60 мм, с С-образными перекладинами.
Крепление к стене осуществляется напрямую или с помощью настенной скобы WB 30/75. Размер шлица составляет 18 мм, применяется зажимная скоба 2056/U.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные


Артикульный номер	6010626
Обозначение 1	Верт. кабел. лоток лестн. типа
Обозначение 2	для средних нагрузок, CPS
Производитель	OBO
Размер	60x500x6000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	6
Единица расхода	Метр
Масса	353,267 кг
Единица веса	кг/100 м

Технический паспорт

Вертикальный кабельный лоток лестничного типа SLL 60, для средних нагрузок, 6 м, FS
Артикульный номер: 6010626



Размеры



Длина	6 000 мм
Ширина	500 мм
Высота	60 мм
Размер B	500 мм
Размер шлица, перекладина	18,00

Технические характеристики

Конструкция боковой стенки	Плоский профиль
Конструкция перекладин	Профиль перфорированный
Повышение живучести конструкции	нет
Полезное поперечное сечение	190 см ²
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	да
Расстояние между перекладинами	600 мм
Толщина борта	1,5 мм