


Технический паспорт

Соединительный кабель 3-жильный, ПВХ, с
поперечным сечением 2,5 мм², длиной 3 м, белый)
Артикульный номер: 6108716



Соединительный кабель 3 x 2,5 мм² в исполнении гнездо — штекер, тип WINSTA® MIDI.

Провод из ПВХ: H05VV-F 3 x 2,5 мм²
Подходит для подключения универсальных монтажных коробок Connect UTC к энергораспределителю.



РА полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	6108716
Тип	VL-WIN 3P2.5 3W
Обозначение 1	Замок для кодировки разъемов
Обозначение 2	3x2,5мм ² , WINSTA
Производитель	OBO
Размер	3000x27x15
Цвет	белый
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	49,88 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технические характеристики

Количество контактов	3
Вид оконцованного кабеля	Соединительный кабель
Тип блокировки	отдельный
Исполнение сторона 1	гнездо
Исполнение сторона 2	штекер
Номинальное импульсное напряжение	4

Технический паспорт

Соединительный кабель 3-жильный, ПВХ, с
поперечным сечением 2,5 мм², длиной 3 м, белый)
Артикульный номер: 6108716



Технические характеристики

Пожарная нагрузка	2,35
Цвет кодировки/штекер	белый
Не содержит галогенов	нет
Тип кабеля	H05VV-F
Длина провода	3000 мм
Цвет оболочки кабеля	белый
Механическое кодирование	да
Номинальное напряжение	250 V
Номинальный ток	20 A
Маркировка	L, N, PE
Поперечное сечение	2,5 мм ²
Вид защиты	IP20
Степень загрязнения	3