

# Технический паспорт

## Стальная соединительная муфта без резьбы

Артикульный номер: 2046858



Муфта для соединения электромонтажных труб. С внутренней стенкой без заусенцев.



St

Сталь

G

гальванически оцинкованный

### Исходные данные

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Артикульный номер           | 2046858                    |
| Тип                         | SV40W G                    |
| Обозначение 1               | Стальная муфта без резьбы  |
| Обозначение 2               | без резьбы                 |
| Производитель               | OBO                        |
| Размер                      | Ø40mm                      |
| Материал                    | Сталь                      |
| Поверхность                 | гальванически оцинкованный |
| Стандарт поверхности        | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Минимальная единица продажи | 25                         |
| Единица расхода             | Шт.                        |
| Масса                       | 13,2 кг                    |
| Единица веса                | кг/100 шт.                 |


# Технический паспорт

## Стальная соединительная муфта без резьбы

Артикульный номер: 2046858



### Размеры



|               |         |
|---------------|---------|
| Длина         | 80 мм   |
| Размер D      | 43,8 мм |
| Размер d      | 43,8 мм |
| Размер L      | 80 мм   |
| Размер I      | 40 мм   |
| Размер m (мм) | M40     |
| Размер t      | 1,5 мм  |

### Технические характеристики

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Исполнение                           | Без резьбы |
| Для труб диаметром                   | 40 мм      |
| Размер                               | 40         |
| Не содержит галогенов                | да         |
| С инспекционным отверстием и крышкой | нет        |
| Сатинированная поверхность           | нет        |
| Полированная поверхность             | нет        |
| Диапазон рабочих температур макс.    | 400 C      |
| Диапазон рабочих температур мин.     | -45 C      |
| Двухсекционный                       | нет        |