


# Технический паспорт

## Крышка для Т-образной секции DD



Артикульный номер: 6231705



Крышка Т-образной секции для больших расстояний с предварительно установленными зажимами.  
Из-за соединителя, установленного снаружи, крышка фасонной детали на 300 мм короче соответствующей фасонной детали. Это необходимо учитывать при установке элементов.




St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	6231705
Тип	WDTRL 600 DD
Обозначение 1	Крышка Т-образной секции
Обозначение 2	Сис каб лот д.бол рас110 и 160
Производитель	OBO
Размер	В600mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1729,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	70,416 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

### Размеры



Ширина	600 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер В	600 мм
Размер Н	15 мм

# Технический паспорт

Крышка для Т-образной секции DD

Артикульный номер: 6231705



## Технические характеристики

Количество шпингалетов	9 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет