

Технический паспорт

Трапецевидное крепление A2

Артикулный номер: 6357516



Трапецидальное крепление для подвесного монтажа кабеленесущих систем на стандартных трапецидальных потолках. Важно: необходимо учитывать статические характеристики трапецевидного потолка. При использовании имеющихся отверстий трапецевидное крепление может быть установлено на трапецевидном профиле шириной примерно до 80 мм. Крепление осуществляется с помощью фиксатора типа TPB R или шестигранного болта типа SKS 10x110. Фиксатор тип TPB R и болт тип SKS 10x110 необходимо заказывать отдельно.



A2	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикулный номер	6357516
Тип	TPB 100 A2
Обозначение 1	Трапецевидное крепление
Производитель	OBO
Размер	100x116
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	шт.
Масса	9,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Трапецевидное крепление A2

Артикульный номер: 6357516



Размеры



Длина	36 мм
Ширина	100 мм
Высота	116 мм

Технические характеристики

Нагрузка (F) кН	0,8 кН
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для метрического стержня с резьбой	10
Прочность материала	1,5 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	да
Конец шарнира	нет
Регулируемый	да