

Технический паспорт

Монтажное основание UDS6 для канала из ПВХ

Артикульный номер: 7400350



Монтажное основание с постоянным и неизменяемым монтажным отверстием от 202 x 254 мм для лючка номинального размера 6. Монтажное отверстие изготавливается с помощью опалубки, входящей в комплекте поставки. Монтажное основание имеет отверстия для трех 1-секционных подпольных каналов из ПВХ номинальным размером 60 x 25 и 90 x 35 на всех четырех сторонах. Коробка пригодна для использования в бесшовных полах типа цементной стяжки с установочной высотой до 90 мм.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7400350
Тип	UDSPD 9035 6
Обозначение 1	Монтажное основание
Обозначение 2	для GES6
Производитель	OBO
Размер	308x308x92
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	231 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Монтажное основание UDS6 для канала из ПВХ

Артикульный номер: 7400350



Размеры



Длина	308 мм
Ширина	308 мм
Высота	92 мм

Технические характеристики

Плита настила	да
Возможность монтажа уплотнения	да
Отверстие для монтажного элемента	прямоугольной формы
Толщины стяжки макс.	90 мм
Толщины стяжки мин.	65 мм
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	да
Ширина короба макс.	90 мм
Ширина короба мин.	60 мм
Высота канала макс.	35 мм
Высота канала мин.	25 мм
Номинальный размер монтажных элементов	6