

Технический паспорт

Энергораспределитель UVS со штекерным соединением, для стандартной и специальной цепи тока



Вход: 2 трехфазные цепи через самоблокирующийся соединитель, 5-полюсный, тип WINSTA MIDI (штекер).

Выход: 12 самоблокирующихся соединителей, 3-полюсные белого (6х) и черного цвета (3х), 25 А, тип WINSTA MIDI (гнездовая часть: на каждую цепь переменного тока 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).

Внутреннее соединение: провод из ПВХ H07V-U2,5.

Вход: 2 трехфазные цепи через самоблокирующийся соединитель, 5-полюсный, тип WINSTA® MIDI (штекер).

Выход: 12 самоблокирующихся соединителей, 3-полюсные белого (6х) и черного цвета (6х), 25 А, тип WINSTA® MIDI (гнездовая часть: на каждую цепь переменного тока 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).

Внутреннее соединение: провод из ПВХ H07V-U2,5.



St

Сталь

Исходные данные


Артикульный номер	6107990
Тип	UVS-WIN 6S6W
Обозначение 1	Энергораспределитель
Обозначение 2	с соединением WINSTA 1E 12A
Производитель	OBO
Размер	300x163x46
Материал	Сталь
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	137,046 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	3,6354 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Энергораспределитель UVS со штекерным соединением, для стандартной и специальной цепи тока



Размеры



Длина	196 мм
Ширина	149 мм
Высота	46 мм

Технические характеристики

Anschlussart	Штекерная система
Количество ответвлений	6
Количество входных цепей	2
Вход	5-полюсная
Цвет системы разъемов	черный/белый
Подходит для сквозной проводки	нет
Поперечное сечение соединительного провода	4 мм ²
Модульный разъем	да