

Технический паспорт

Кабельный ввод с удлиненной резьбой PG

Артикульный номер: 2085836



Кабельный ввод с большим диапазоном плотности, а также разгрузкой от натяжения и защитой от сильного перекручивания, с соединительной резьбой Pg согласно DIN 40430, для более толстых стенок корпуса поставляется вместе с контргайкой.

Зажим из полиамида.

Уплотнительное кольцо из хлоропрена или нитрилкаучука.

На резьбу предварительно установлено уплотнительное кольцо.

степень защиты IP68 при давлении 5 бар в течение 1 ч.

Проверено в соответствии с DIN EN 62444.

С длинной резьбой подключения.

* Цены согласно котировке DEL.



CuZn 37 Латунь

N никелированный

Исходные данные

Артикульный номер	2085836
Тип	V-TEC L PG48 MS
Обозначение 1	Кабельный ввод
Обозначение 2	с длинной соединит. резьбой
Производитель	OBO
Размер	PG48
Материал	латунный
Поверхность	Никелированный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Шт.
Масса	37,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,0824 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Кабельный ввод с удлиненной резьбой PG

Артикульный номер: 2085836



Размеры



Размер E	69 мм
Размер L макс.	52,5 мм
Размер L1 мм	15 мм
Размер L2	6,5 мм
Размер L3	31 мм

Технические характеристики

Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
Исполнение	прямой
защита от прогибания	нет
Диапазон плотности D макс.	44 мм
Диапазон плотности D мин.	36 мм
взрывозащищенный	нет
Кабельный ввод для плоского кабеля	нет
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Резьба	Pg 48
Вид резьбы	PG
Длина резьбы	15 мм
Номинальный размер метрической резьбы	48
Усилено стекловолокном	нет
Не содержит галогенов	нет
Универсальное уплотнение	нет
С контргайкой	нет
Ударпрочность	нет
Размер под ключ	64
Вид защиты	IP68
Разъемное болтовое соединение	нет
Диапазон рабочих температур макс.	100 C
Диапазон рабочих температур мин.	-20 C

Технический паспорт

Кабельный ввод с удлиненной резьбой PG

Артикульный номер: 2085836



Технические характеристики

Разгрузка от натяжения и защита от прокручивания D2 макс.	44 мм
Разгрузка от натяжения и защита от прокручивания D2 мин.	30 мм
Возможность разгрузки от усилий натяжения	да