

Технический паспорт

Кабельный ввод с удлиненной метрической резьбой

Артикульный номер: 2086141



Жесткий кабельный ввод с глухой гайкой с большим диапазоном плотности с метрической соединительной резьбой по IEC 423 в конструкции с глухой гайкой для высоких требований герметичности. Разгрузка от натяжения, защита от прокручивания и герметичность по всей области зажима. Для более толстых стенок корпуса в сочетании с контргайкой. Уплотнительное кольцо из неопрена. Зажим из полиамида. С заранее установленным уплотнительным кольцом соединительной резьбы, проверено VDE согласно DIN EN 50262, степень защиты IP68, при давлении 5 бар в течение 1 час. С длинной соединительной резьбой.

* Цены согласно котировке DEL.



Латунь



никелированный

Исходные данные

Артикульный номер	2086141
Тип	V-TEC VM LM40 MS
Обозначение 1	Кабельный ввод
Обозначение 2	с длинной соединит. резьбой
Производитель	OBO
Размер	M40
Материал	латунный
Поверхность	Никелированный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Шт.
Масса	13,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,3461 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Кабельный ввод с удлиненной метрической резьбой

Артикульный номер: 2086141



Размеры



Размер E	46 мм
Размер L макс.	33 мм
Размер L1 мм	13 мм
Размер L2	4,5 мм
Размер L3	21 мм

Технические характеристики

Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
Исполнение	прямой
защита от прогибания	нет
Диапазон плотности D макс.	27 мм
Диапазон плотности D мин.	19 мм
взрывозащищенный	нет
Кабельный ввод для плоского кабеля	нет
Для взрывоопасной зоны	без
Резьба	M40 x 1,5
Вид резьбы	Метрический
Длина резьбы	13 мм
Усилено стекловолокном	нет
Не содержит галогенов	нет
Универсальное уплотнение	нет
С контргайкой	нет
Ударопрочность	нет
Размер под ключ	43
Вид защиты	IP68
Диапазон рабочих температур макс.	100 C
Диапазон рабочих температур мин.	-20 C

Технический паспорт

Кабельный ввод с удлиненной метрической резьбой

Артикульный номер: 2086141



Технические характеристики

Возможность разгрузки от усилий натяжения	да
--	----