
Технический паспорт

Соединительная коробка генератора, тип 1+2 со штекером MC4 для 2 x 1 линии
Артикульный номер: 5088565



Системное решение, тип 1+2, со штекером MC4 для фотоэлектрических инверторов с двумя отдельными трекерами MPP

• Варистор-молниеотвод, штекерное исполнение с разделительным приспособлением в отказоустойчивой y-образной схеме подключения согласно VDE 0100-712 (50539-12)
• Тип 1+2, комбинированный разрядник для выравнивания потенциалов для защиты от молнии согласно EN 62305 (VDE 0185-305)
• Низкий уровень срабатывания при постоянном токе: < 3,0 кВ (Uoc макс. = 900 В пост. тока с V25-B+C/0-450PV)
• Один вход для фотогальванической линии (штекерный соединитель MC4) на один вход MPP-WR, до 30 A пост. тока на клемму
• Предустановка в корпус из поликарбоната (IP66), УФ-стойкость для наружного применения

Для защиты постоянного тока инвертора фотоэлектрических установок.
В случае опасности образования конденсата вследствие воздействия ветра, снега, различных температур и солнца необходимы дополнительные меры защиты!

Type 2 | LPZ 1→2


Исходные данные

Артикульный номер	5088565
Тип	VG-BC900S11
Обозначение 1	Щиток генератора
Обозначение 2	2x1 ФГ-полосы на 2 WR-MPP+MC4
Производитель	OBO
Размер	900V DC
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	199 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	5,8524 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Соединительная коробка генератора, тип 1+2 со штекером MC4 для 2 x 1 линии
Артикульный номер: 5088565

Размеры



Технические характеристики




Импульсный ток (8/20) [всего]	60 кА
Время срабатывания	<25 нс
Количество входов	1
Способ ввода	MC4
Продувающий	нет
Исполнение	Для двух MPP треккеров и со штекером MC4
Монтажная ширина в единицах шкалы (TE, 17,5 мм)	прочее
Рабочая температура, макс.	80 C
Рабочая температура, мин.	-40 C
Ток грозового импульса (10/350)	7 кА
Дистанционная сигнализация	нет
Максимальное длительное напряжение DC	900 V
Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс.	35 мм²
Переход от зоны молниезащиты	0→2
макс. Напряжение PV	900 V
Максимальный импульсный ток (8/20)	50 кА
Вид монтажа	предварительно вмонтированный в корпус
Номинальный импульсный ток (8/20)	30 кА
Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N]	30 кА
Топография сети	Постоянный ток (DC)
Конфигурация сети DC	да
Конфигурация сети IT	нет
Конфигурация сети, иная	нет
Конфигурация сети TN	нет
Конфигурация сети TN-C	нет
Конфигурация сети TN-C-S	нет
Конфигурация сети TN-S	нет
Конфигурация сети TT	нет
Количество полюсов	3
Класс проверки, тип 1	да
Класс проверки, тип 2	да
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Вид защиты	IP66
Уровень защиты	≤3,0 кВ
Сигнализация на приборе	оптический

Технический паспорт

Соединительная коробка генератора, тип 1+2 со штекером MC4 для 2 x 1 линии
Артикульный номер: 5088565

Технические характеристики



SPD согласно EN 61643-11	Тип 1+2
SPD согласно IEC 61643-1	класс I + II
Диапазон рабочих температур макс.	80 C
Диапазон рабочих температур мин.	-40 C
Глубина	113 мм
Количество линейных вводов	8
макс. входное напряжение пост. тока	900 V
Блокировка строки	без
Функция мониторинга	нет
макс. входной ток на каждую строку	30 A
макс. выходной ток	30 A
Количество входов строк	1
Оснащен силовым разъединителем	нет
Anschlussart Generatoran-schlusskasten	MC4
Количество MPPT	2
Количество входов на MPPT	1
Количество выходов на MPPT	1