


# Технический паспорт

## Крышка внешнего угла

Артикульный номер: 6160700



Крышка внешнего угла для изменения направления коробов WDK.  
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).



PVC Поливинилхлорид

### Исходные данные

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Артикульный номер           | 6160700              |
| Тип                         | WDK HA40060CW        |
| Обозначение 1               | Крышка внешнего угла |
| Производитель               | OBO                  |
| Размер                      | 40x60mm              |
| Цвет                        | кремовый; RAL 9001   |
| Материал                    | Поливинилхлорид      |
| Минимальная единица продажи | 2                    |
| Единица расхода             | Шт.                  |
| Масса                       | 8,653 кг             |
| Единица веса                | кг/100 шт.           |


# Технический паспорт

## Крышка внешнего угла

Артикульный номер: 6160700



### Размеры



|          |        |
|----------|--------|
| Длина    | 100 мм |
| Ширина   | 60 мм  |
| Высота   | 40 мм  |
| Размер a | 100 мм |
| Размер H | 60 мм  |

### Технические характеристики

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Исполнение                        | Фасонная деталь кожуха |
| Вид крепления                     | с фиксатором           |
| Повышение живучести конструкции   | нет                    |
| для размера короба                | 40 x 60                |
| Не содержит галогенов             | нет                    |
| Глубина канала                    | 40 мм                  |
| Вид защиты                        | IP30                   |
| Защитная плёнка                   | нет                    |
| Коэффициент прочности             | IK04                   |
| самогасящийся                     | да                     |
| Диапазон рабочих температур макс. | 60 C                   |
| Диапазон рабочих температур мин.  | -5 C                   |
| Угловой диапазон макс.            | 90 мм                  |
| Угловой диапазон мин.             | 90 мм                  |