Технический паспорт

Соединительный элемент isCon®, комплект ASE, проверяемый, для isFang IN
Артикульный номер: 5408082



- Для молниеотвода isCon® Pro+ и Premium
- Комплект из 2 соединительных элементов с возможностью проверки
- Подключение и прокладка провода в изолированной молниеприемной мачте
- Для определения функций и состояния с помощью встроенной технологии ASE (Adaptive Switching Element)
- Для комплексных повторных испытаний согласно VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
- Сборка с завинчиванием
- Возможность проверки с простейшими измерителями сопротивления изоляции (≥ 1 кВ пост. тока)
- Возможность применения во всех классах молниезащиты
- Для максимальной доступности установки — без отключения, демонтажа и проверки с
опасным импульсным напряжением
- QR-код для просмотра протокола испытания
- В комплекте термоусадочный шланг и шестигранный ключ

A2 Нержавеющая сталь


Исходные данные

Артикульный номер	5408082
Тип	isCon ASE 23 IN
Обозначение 1	Комплект соединителей, тестир.
Обозначение 2	для isCon PRO+, PRE, внут.
Производитель	OBO
Размер	23mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	56,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	4,5473 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Соединительный элемент isCon®, комплект ASE, проверяемый, для isFang IN
Артикульный номер: 5408082

Размеры



Размер d мин.	28 мм

Технический паспорт

Соединительный элемент isCon®, комплект ASE, проверяемый, для isFang IN
Артикульный номер: 5408082

Технические характеристики

Подключение	Сплошной круг
Вид крепежного винта	Прочее
Посадка	23 мм
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Диапазон зажима макс.	23 мм