
Технический паспорт

Изолированная молниеприемная мачта для токоотвода isCon, с боковым выводом
Артикульный номер: 5408874



- Для прокладывания молниеотводов OBO isCon® в трубе
- С боковым кабельным выводом, возможно использование с треножным штативом isFang 3B-A с боковым выводом
- Подходит для зон ветровой нагрузки согласно Еврокоду 1: DIN EN 1991-1-4
- Протестировано согласно VDE V 0185-561-8 (IEC TS 62561-8)
- Вертикальная труба и наконечник молниеприемного стержня из алюминия
- Средняя часть из усиленной стекловолокном пластмассы (GFK)

GFK Пластик, усиленный стекловолокном


Исходные данные

Артикульный номер	5408874
Тип	isFang IN-A L4
Обозначение 1	Изолир. молниепр. мачта+вывод
Обозначение 2	для токоотвода isCon внутри
Производитель	OBO
Размер	4000mm
Материал	Пластик, усиленный стекловолокном
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	535 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	49,6043 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Изолированная молниеприемная мачта для токоотвода isCon, с боковым выводом
Артикульный номер: 5408874

Размеры



Длина	4 000 мм
Размер A	1 325 мм
Размер B	1 000 мм
Размер d мин.	50 мм
Размер H	1 500 мм
Размер L	4 000 мм

Технические характеристики

Подключение	Сплошной круг
Исполнение	Молниеприемный стержень
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением	да
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да